

## Mesure de charge ou de force portable

- ✓ Mesure en traction et compression
- ✓ Précision (PE) : 0,10 % *CENTOR Easy*  
0,25 % *CENTOR First*
- ✓ Fonction PIC
- ✓ Bargraph
- ✓ Rapide : 1000 m/s
- ✓ Unité sélectionnable : kg, N, Lbs
- ✓ Fonction Auto Off
- ✓ Fonction tare sur toute la capacité.
- ✓ Alimentation autonome par batterie intégrée.
- ✓ Boîtier métallique avec protection anti-choc.
- ✓ Livré avec chargeur rapide, mallette et accessoires.



**CENTOR First**



Dynamomètre livré complet avec valise et accessoires.

RÉFÉRENCES		Capacités Max		Précision (e)	
CENTOR FIRST	CENTOR EASY				
	CN EA 25	2,5 kg	25 N	0,2 g	0,002 N
	CN EA 50	5 kg	50 N	0,5 g	0,005 N
CN FT 100	CN EA 100	10 kg	100 N	1 g	0,01 N
CN FT 250	CN EA 250	25 kg	250 N	2 g	0,02 N
CN FT 500	CN EA 500	50 kg	500 N	5 g	0,05 N
	CN EA 1000	100 kg	1000 N	10 g	0,1 N

### Les plus du **CENTOR Easy** :



- ✓ Fonction test (bon, Pas bon)
- ✓ Affichage simultané sur un même écran.
- ✓ Liaison RS232 (ordinateur ou imprimante).
- ✓ Afficheur rétro éclairé réversible.
- ✓ Fonction auto off réglable (Pour fonctionnement permanent)
- ✓ Rallonge fournie +/- 4 cm

### Dynamomètre série CENTOR

